



LES PRODUITS
SANITAIRES
LÉPINE INC.

DATA SHEET FICHE TECHNIQUE



NITRILE, POWDER-FREE, EXAM GLOVES GANTS EN NITRILE, POUR EXAMEN MÉDICAL, SANS POUVRE

- 5 mil-thickness for improved puncture resistance
- Micro-textured
- Latex-free, hypoallergenic
- Non-sterile, ambidextrous
- Color: blue 

- Épaisseur de 5 mil pour mieux résister à la perforation
- Fini micro-texturé
- Sans latex, hypoallergéniques
- Non stériles, ambidextres
- Couleur : bleu 

- Powder level: max. 2 mg/glove
- Compliance standards: ASTM D319:00a
- Quality assurance:
ISO 9001: 2000 certified by SGS (UK) and SIRIM (Malaysia)
ISO 13485: 2003 certified by SGS (UK)
CMDCAS ISO 13485 Certification

- Contenu résiduel de poudre: max. 2 mg / gant
- Conformité à la norme: ASTM D319:00a
- Assurance de qualité
ISO 9001: 2000 certifié par SGS (Angleterre) et SIRIM (Malaisie)
ISO 13485: 2003 certifié par SGS (Angleterre)
Certification CMDCAS ISO 13485

DIMENSIONS

CODE – SIZE / TAILLE	PALM WIDTH (mm) / LARGEUR DE LA PAUME (mm)	LENGTH (mm) / LONGUEUR (mm)
2003142 S/P	80 – 89	Min. 240
2003143 M/M	90 – 99	Min. 240
2003144 L/G	100 – 109	Min. 240
2003145 XL/TG	110 – 119	Min. 240
2003146 XXL/TTG	120 – 129	Min. 240

THICKNESS / ÉPAISSEUR

MEASURED PART / PARTIE MESURÉE	SINGLE WALL (mm) / SIMPLE PAROI (mm)
FINGER / DOIGT	Min. 0.12
PALM / PAUME	Min. 0.09
CUFF / BORD	Min. 0.05

PHYSICAL PROPERTIES / PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	BEFORE AGING / AVANT VIEILLISSEMENT	AFTER AGING / APRÈS VIEILLISSEMENT
TENSILE STRENGTH (Mpa) / FORCE AU POINT D'ARRÊT	Min. 14 Mpa	Min. 14 Mpa
ELONGATION / ÉLONGATION	Min. 500 %	Min. 400 %
FORCE AT BREAK (N) / FORCE À LA RUPTURE	Min. 6 N	Min. 6 N



LES PRODUITS
SANITAIRES
LÉPINE INC.

Distributed By: / Distribué par :

Produits Sanitaires Lépine inc.
1105 rue Bersimis
Chicoutimi (Québec)
Canada G7K 1A4
Tel.: 1 800 463-9149
web@produitslepine.com
www.produitslepine.com

PACKAGING INFORMATION / RENSEIGNEMENTS SUR L'EMBALLAGE

100 pieces per box, 10 boxes per shipping carton / 100 unités par boîte, 10 boîtes par carton de transport

STORAGE / ENTREPOSAGE

Store in a cool, dry place. Avoid excessive heat (40°C, 104°F). Shield open boxes from direct sun and fluorescent lighting. / Conserver dans un endroit frais et sec. Éviter la chaleur excessive (40°C, 104°F). Protéger les boîtes entamées contre l'exposition directe au soleil ou à l'éclairage fluorescent.

ORDERING INFORMATION / INFORMATIONS POUR UNE COMMANDE

To order, please refer to a specific size and mention the product code. / Pour commander, veuillez spécifier la taille et le code du produit.

② FOR SINGLE USE ONLY / USAGE UNIQUE SEULEMENT